

## キャリブレーションツール <溶出試験器校正点検用機器>

品番	仕様	OEM Ref
PSCNTGAG-MI	Erweka, Sotax, Pharmatest 用ベッセルセンタリングゲージ	—
PSCNTGAG-HDA	Hanson, Agilent, Distek 用ベッセルセンタリングゲージ	—
PSDEPGAG-VK	Agilent タイプ、デプセットゲージ	17-7300 <b>V</b>
PSDEPSET-MI	ボールタイプ、デプセットゲージ	—
PSDEPSET-SB	ステイショナリーバスケットスペーサー、1 cm	—
PSDPSBK-VK	バスケット ハイトスペーサー	12-7210 <b>V</b>
PSDPSPD-VK	パドル ハイトスペーサー	12-7200 <b>V</b>
PSVERTMET-MI	デジタル水平垂直測定器	—
PSTACHOM-UN	光学回転計	—
PSTHERMD-LC	デジタル温度計	—
PSDDAPT-MI	デプスゲージセット	—
PSVIBMET-UN	振動計、プローブとケース付	—
PSWOBMET-MI	揺動度計 (ベッセルカバーとブラケット含む) 全オープントップバス用	—
PSASTMKT-HDA	ASTMバリデーションツールキット、Hanson, Agilent, Distek 用	—
PSASTMKT-EP	ASTMバリデーションツールキット、Erweka, Pharmatest 用	—
PSASTMKT-ST	ASTMバリデーションツールキット、Sotax 用	—



## アイビック・リサーチの "キャリブレーションサービス"

キャリブレーションのお悩み解決します!! 先ずは下記へメール

- 作業の時間とコストの負担が大変
- 規格から外れる原因が不明
- 測定器の校正や管理が大変
- 方法が正しいか心配
- 書類が多くて管理が大変
- 点検の費用を削減したい
- 監査対応の客観データが必要
- 高価な自動校正装置を購入すべきか

専門スタッフが **メーカーを問わず** 対応。日局/USP/ASTMに準拠したキャリブレーションをFDA対応フォーマットで、どこよりもお安く提供します。

低コスト & 高品質で溶出試験を強力サポートする



IVIC Research, Inc.

株式会社 アイビック・リサーチ

〒300-1234 茨城県牛久市中央 3-32-8

TEL: 029-875-4739 FAX: 050-3737-4690

E-mail : info@ivicres.com